



Elektromagnētiskais vārsts

MFH-5-PK-3

Daļas numurs: 4448

FESTO

Ar rokas vadību, bez ieslēdzējreleja vai līdzdas. Ieslēdzējreleju un līdzdu jāpasūta atsevišķi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/2 viena elektromagnēta
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	105 l/min
Darbošanās spiediens	3 ... 8 bar
Konstrukcijas struktūra	Mazā sēdvieta
Nominālais izmērs	2,5 mm
Blīvēšanas princips	mīksts
Komutācijas izslēgšanas laiks	22 ms
Komutācijas ieslēgšanas laiks	10 ms
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 40 °C
Produkta svars	270 g
Montāžas tips	uz savienošanas plāksnes Uz montāžas rāmja ar caurejošo urbumu Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	PK-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Alumīnijs Anodizēts
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Alumīnijs Anodizēts