

T veida ātrais savienotājs TCK-M5-PK-3

Daļas numurs: 4484

FESTO

Pagriežams, ar 2 blīvgredzeniem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	2 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	T-formas
Iepakojuma izmērs	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	1,33 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāgšana	± 20 %
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 4 mm ārējo diametru nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 3 mm un uzgriezni
Savienošanas uzgriežņa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvgredzena materiāls	NBR Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Dobtas skrūves materiāls	Galvanizēts tērauds
Grozāmās stiprinājuma materiāls	Cinka spiedienlējums