

# T veida ātrais savienotājs TCK-3/8-PK-9

Daļas numurs: 4490

FESTO

Pagriežams, ar 2 blīvgredzeniem.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	8 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	T-formas
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	12,5 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaide	± 20 %
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 9 mm un uzgriezni
Savienošanas uzgriežņa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvgredzena materiāls	PA-pastiprināts TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Dobtās skrūves materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Grozāmās stiprinājuma materiāls	Cinka spiedienlējums