



# Elektromagnētiskais vārsts

## BMFH-3-3-M5

Daļas numurs: 4523

FESTO

Ar elektromagnētu tinumiem un ligzdām, rokas darbināms, M5 savienojums. Pieejams arī bez ligzdām ar pasūtījuma korekciju "-OD" (par pazeminātu cenu). Pie pasūtīšanas norādiet spriegumu.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3x3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	50 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Konstrukcijas struktūra	Sēdvārsts ar atsperes atgriešanu
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Aizsardzības klase	IP65
Nominālais izmērs	1,3 mm
Blīvēšanas princips	mīksts
Max. vārstu pozīciju skaits	3
Vadības gaiss	tiešais
Enerģijas patēriņš, pacelšana	7,5 W
Enerģijas patēriņš, noturēšana	6 W
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darbu un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 40 °C
Produkta svars	350 g
Elektriskais savienojums	Spraudnis
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	M5
Korpusa materiāls	Alumīnijs