

L-veida ātrais savienotājs LCK-M5-PK-4

Daļas numurs: 4562

FESTO

Pagriežams, ar 2 blīvgredzeniem.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	2,4 mm
Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa	Blīvgredzens
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	L-shape
Iepakojuma izmērs	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominālais pievilkšanas moments	1,33 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāgšana	± 20 %
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Vīrišķā vītne M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 6 mm ārējo diametru nipeļveida savienojumam ar iekšējo diametru 4 mm un uzgriezni
Savienošanas uzgriežņa materiāls	Anodizēts kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvgredzena materiāls	NBR Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Dobtās skrūves materiāls	Galvanizēts tērauds
Grozāmās stiprinājuma materiāls	Cinka spiedienlējums