



Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRF-PK-3

Daļas numurs: 4565

FESTO

Ar apkakšējo pamatni 2n un nipeļveida stiprinājumu priekš ND 3 caurulēm.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	PK-3
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	PK-3
Pārtrauces elements	Rievotā skrūve
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	45 l/min
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	45 l/min
Darbošanās spiediens	0,5 ... 8 bar
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	95 g
Regulēšanas skrūves materiāls	Misiņš