

# Plastmasas caurule PP-3-NT

Daļas numurs: 4572

FESTO

Priekš CK un CN savienotājiem, pielāgojami priekš augstākiem spiedieniem un temperatūrām, poliamīds (nav apstiprināts lietošanai pārtikas industrijā).

Tiks izņemts. Pieejams līdz 2011.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	4 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	18 mm
Iekšējais diametrs	2,9 mm
Min. liekšanās rādiuss	12 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 15 bar
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspieštais gaiss Vakuums
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 80 °C
Autorizācija	Germanischer Lloyd TÜV
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,0062 kg/m
Krāsa	neitrāla
Balsta cietība	D 55 +/-3
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Cauruļu materiālu informācija	TPE-A