



# Gala sviras vārsts

## H-5/3-1/4

Daļas numurs: 4577

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	5/3 noslēgts
Iedarbināšanas tips	manuāls
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	680 l/min
Operating pressure MPa	0,2 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	2 ... 10 bar
Atstatīšanas tips	mehāniskā atspere
Nominālais izmērs	7 mm
Blīvēšanas princips	mīksts
Vadības gaiss	Vadāms
Plūsmas virziens	nereversējams
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	1.060 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4