

Plastmasas caurule

PL-6-SW

Daļas numurs: 4642

FESTO

Priekš CK savienotājiem, polietilēns (apstiprināts lietošanai pārtikas industrijā).

Maksimālais spiediens ir pieļaujams pie maksimālās temperatūras.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ārējais diametrs | 8,4 mm |
| Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei | 39 mm |
| Iekšējais diametrs | 6 mm |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 9 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Apkārtējās vides temperatūra | -30 ... 60 °C |
| Autorizācija | TÜV |
| Produkta svars pamatojoties uz garumu | 0,025 kg/m |
| Krāsa | Melns |
| Balsta cietība | D 42 +/-3 |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS |
| Cauruļu materiālu informācija | PE |