

Klusinātājs U-M5

Daļas numurs: 4645

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Plūsmas pakāpe atmosfērā	320 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Skaņas spiediena līmenis	70 dB(A)
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 70 °C
Pneimatiskais savienojums	M5
Amortizatora ieliktņa materiālu informācija	Bronza
Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija	Misiņš
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS