



Pneimatiskais vārsts

VL-8-3/8-B

Daļas numurs: 4802
 Produkts tiks atcelts

FESTO

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	8/2 viena elektromagnēta
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.800 l/min
Darbošanās spiediens	2 ... 10 bar
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Atstatišanas tips	Gaisa atspere
Nominālais izmērs	9 mm
Blīvēšanas princips	mīksts
Montāžas pozīcija	vertikāle
Rokas vadība	Nav
Vadības gaisa piegāde	iekšējais
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Nepieciešams eļļotājs
Vidējā temperatūra	-5 ... 40 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G3/8
Blīvējumu materiālu informācija	NBR