


Motora vads NEBM-M23G15-EH-15-Q7N-R3LEG14

Daļas numurs: 5251378

★ Pamatproduktu klāsts

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Bāzēts uz standartu | EN 61984 |
| Vada identifikācija | Bez uzraksta uzlīmes turētāja |
| Produkta svars | 5.250 g |
| Elektriskais savienojums 1, funkcija | Lauka ierīces puse |
| Elektriskais savienojums 1, konstrukcija | apaļš |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips | Hybrid socket |
| Elektriskais savienojums 1, vada izeja | Taisns |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija | M23x1 |
| Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits | 15 |
| Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas | 12 |
| Elektriskais savienojums 1, montāžas veids | Skrūves fiksācija |
| Elektriskais savienojums 2, funkcija | Kontrollera puse |
| Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips | Plugs and cables |
| Elektriskais savienojums 2, vada izvads | Taisns |
| Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija | RJ45 and open end |
| Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits | 14 |
| Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas | 12 |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 0 ... 850 V |
| Darbības sprieguma diapazons AC | 0 ... 630 V |
| Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C | 11,7 A |
| Uzliesmojuma stiprums | 6 kV |
| Kabeļa garums | 15 m |
| Vada piederums | Suitable for energy chains |
| Vada testa apstākļi | Pārbaudes apstākļi pēc pieprasījuma |
| Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija | ≥ 48 mm |
| Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija | ≥ 90 mm |
| Vada diametrs | 12 mm |
| Vada diametra pielāide | ± 0,3 mm |
| Kabeļa struktūra | 4 x 0.75 mm ² + 1 x (2 x 0.75 mm ²) + 1 x (2 x 0.24 mm ² + 2 x 2 x 0.15 mm ²) Aizsargāts |
| Nominālais vadītāja šķērsgriezums | 0,15 mm ² 0,24 mm ² 0,75 mm ² |
| Vada gali | Vads un uzgalis |
| Aizsardzības klase | IP67 |
| Piezīme par aizsardzības klasi | saliktā stāvoklī |
| Apkārtējās vides temperatūra | -40 ... 90 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -25 ... 80 °C |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu saskaņā ar ES RoHS direktīvu |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS Halogēnu brīvs |
| Piesārņojuma pakāpe | 1 |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |
| Kabeļa izolācijas materiāls | TPE-U(PUR) |
| Kabeļa apvalka krāsa | Pelēks |
| Izolācijas materiāls | PP |