

Adaptera plāksne VIGP-03-7,0-4,0-LR-U


Daļas numurs: 525437

Produkts tiks atcelts

FESTO

Priekš vārstu termināli 03 MIDI/MAXI, ar spiediena regulatoru priekš palīgvadības gaisa un ar iebūvētu lielas virsmas samontētu klusinātāju

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	36 mm
Darbošanās spiediens	5 ... 10 bar
Darbības sprieguma diapazons DC	24 V
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Produkta svars	520 g
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi
Vārsta montāžas metode	ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	G1/2