

Plastmasas caurule PAN-V0-10X1,25-RT

Daļas numurs: 525476

FESTO

Liesmu aizkavējošs



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	12 mm
Iespiežamā stiprinājuma ārējais diametrs	10 mm
Liekuma rādiuss ir būtisks plūsmas pakāpei	56 mm
Iekšējais diametrs	7,5 mm
Min. liekšanās rādiuss	34 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,3 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 3 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 43,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,2 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 174 psi
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-] Minerāleļļa Water (liquid, free of ice)
Materiāla ugunsizturības tests	UL94 V-0 (korpuss)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 90 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,088 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 10 mm
Krāsa	Sarkans
Balsta cietība	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	Poliamīds 12 PVC-P