

Savienotāja bloks VIGI-04-D-1-3/8-NPT

Daļas numurs: 525576

FESTO

Priekš vārstu termināli

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	149 mm
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 16 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Apakšējās pamatnes montāžas metode	ar caurejošo urbumu
Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14	NPT1/8-27
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT1/2-14
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT3/8-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	NPT1/2-14
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	NPT3/8-18
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	NPT1/2-14
Apakšējās pamatnes materiālu informācija	Alumīnija spiedienlējums