


# Vidējās pozīcijas piesaiste SLG-Z-8/12-A

Daļas numurs: 525680

FESTO

Priekš SLG lineārajām piedziņām



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstruktīvas struktūra	Asptāšanās kā rotācijas piedziņas sistēmai
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	1 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	33,5 g
Montāžas tips	Ar caurejošo urbumu un tapu
Pneimatiskais savienojums	M3
Atduru materiāls	Tērauds, niķelēts
Blīvējumu materiāls	PUR
Korpusa materiāls	Alumīnijs Cieti anodizēts