

Pilota līnija KES-SEC-AC-2,5

Daļas numurs: 525713

FESTO

Savieno SEC-AC-... motora kontrolleri ar jebkuru izvēlēto PLC.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vada piederums	Standarta
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 24 V
Aizsardzības klase	IP20
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija	≥ 220 mm
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Sub-D
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	25
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	25
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	26
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	25
Vada gali	Vads un uzgalis
Kabeļa struktūra	5x(2x0,25)+16x(0,25)
Vada diametrs	11 mm
Kabeļa garums	2,5 m
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	0,25 mm ²
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja