


Elektriskais interfeiss

CPV14-GE-DN2-8

Daļas numurs: 525878
Produkts tiks atcelts

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
CP-Paplašinātāju modulis	Jā 16 izejas 8 izejas (vai 16 elektromagnētu tinumi)
Feldbus spraudnis	Izvēles - 5-kontaktu skrūvējamā spaiļu josla - Spraudņa ligzda un spraudnis, M12x1, 5-kontaktu, A-kodējums - Sub-D, 9-kontaktu, ligzda
Diagnosticēšanas instruments	ConditionMonitoring Trūkstošais modulis CP-saitē Īssavienojums / pārslodze izejās Īssavienojums / pārslodze ieejās Zemspriegums, vārstu terminālis (paplašinājums) Zemspriegums, izejas modulis Zemspriegums, devēja barošanas spriegums Zemspriegums, vārstu terminālis
Komunikāciju tips	Change of State Polling Strobbed I/O
Konfigurācijas atbalsts	EDS faili un grafiskie simboli
Maksimālais elektromagnētu tinumu ar strāvas samazināšanu skaits	32
Maksimālais elektromagnētu tinumu skaits	16
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Papildus funkcijas	Condition Counter
Takts frekvence	125, 250, 500 kBit/s Regulēšana ar skaitītāja moduli
Darbības sprieguma diapazons DC	20,4 ... 26,4 V
Maksimālais izeju skaits	8 (16 elektromagnētu tinumu paplašinājums)
Maksimālais ieeju skaits	16
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Tīkla filtrs	20 ms
Atlikuma viļņi	4 Vss
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas slodzes sprieguma	Atkarīgais vārsta tips
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma	Elektronika: ≤ 200 mA Devēja barošanas spriegums: atkarīgs no devēja
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP20 IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Adreses lauks	0 ... 63 Regulēšana ar skaitītāja moduli
Feldbus sertificēšana	ODVA
Elektriska izolācija, feldbus interfeiss	Optiskais savienotājs
Kopnes specifikācijas attēlošanas gaismas diode	MNS: DeviceNet Status
Produkta specifikācijas attēlošanas gaismas diode	12/14: Vārsta darbības statuss

Pazīme	Lielums
	PS: Eksploatācijas spriegums elektronikai un slodzes spriegums
Produkta identifikācija	produkta tips: pneimatiskais vārsts (27 dec.) Produkta kods: 8942 dec.
Vāka materiāls	PA-pastiprināts
Blīvējumu materiāls	CR NBR
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS