



Tuvuma devējs SME-8F-DS-24V-K5,0-OE

Daļas numurs: 525897

FESTO

Elektriskie, ar mēlītes kontaktu, priekš piedziņas elementiem ar 8 mm devēju slotu, augšpusē stiprinājums, ar kabeli.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Komutācijas izeja	ar kontaktu, bipolārais
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Max. izejas strāva	500 mA
Kabeļa garums	5 m
Elektriskais savienojums	3-dzīslu Kabelis
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4
Konstrukcija	priekš T slotā
Īssavienojuma stiprums	Nē
Mērīšanas princips	Magnētiskā mēlīte
Polaritātes aizsargāts	Nē
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Izslēgšanas laiks	0,03 ms
Ieslēgšanas laiks	≤ 0,5 ms
Max. kontakta jauda DC	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
Produkta svars	60 g
Komutācijas vērtības reprodutivitāte	+/- 0,1 mm
Montāžas tips	Iespilēts T- slotā
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, korpuss	PA
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR