



Tuvuma devējs

SMT-8F-PS-24V-K0,3-M12

Daļas numurs: 525900

FESTO

Elektriskie, bezkontakta, PNP, priekš piedziņas elementiem ar 8 mm devēju slotu, augšpusē stiprinājums, ar M12 spraudni.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Max. izejas strāva	100 mA
Kabeļa garums	0,3 m
Elektriskais savienojums	4-kontaktu Kabelis ar spraudni M12x1
Konstrukcija	priekš T slotā
Īssavienojuma stiprums	Jā
Mērīšanas princips	Magnetorezistīvs
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Izslēgšanas laiks	≤ 11 ms
Ieslēgšanas laiks	≤ 0,2 ms
Max. kontakta jauda DC	3 W
Atlikušā strāva	≤ 0,1 mA
Sprieguma kritums	1,8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
Produkta svars	20 g
Komutācijas vērtības reproduktivitāte	+/- 0,1 mm
Montāžas tips	Iespilēts T- slotā
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, korpuss	PA
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR