



# Tuvuma devējs SME-8F-ZS-24V-K2,5-OE

Daļas numurs: 525907

FESTO

Elektriskie, ar mēlītes kontaktu, 2-vadu savienojums, priekš piedziņas elementiem ar 8 mm devēju slotu, ar kabeli.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbības sprieguma diapazons DC	5 ... 30 V
Komutācijas izeja	ar kontaktu, bipolārais Bez gaismas diodes funkcijas
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Max. izejas strāva	100 mA
Kabeļa garums	2,5 m
Elektriskais savienojums	2-dzīslu Kabelis
Konstrukcija	priekš T slotā
Īssavienojuma stiprums	Nē
Mērīšanas princips	Magnētiskā mēlīte
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Izslēgšanas laiks	0,05 ms
Ieslēgšanas laiks	0,6 ms
Max. kontakta jauda DC	3 W
Sprieguma kritums	3,5 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
Pievilkšanas moments	0,6 Nm
Produkta svars	27 g
Komutācijas vērtības reprodutivitāte	+/- 0,1 mm
Montāžas tips	Iespilēts T- slotā
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, korpuss	PA
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR