



Tuvuma devējs SMT-8F-ZS-24V-K2,5-OE-EX

Daļas numurs: 525908

FESTO

Elektriskie, bezkontakta, 2-vadu savienojums, priekš piedziņas elementiem ar 8 mm devēju slotu, augšpusē stiprinājums, ar kabeli.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	priekš T slota
Atbilst standartam	DIN EN 60947-5-2
Autorizācija	C-Tick
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)
Eksploziju aizsardzība	Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
ATEX kategorija Gāze	II 3G
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex nA II T4 X
ATEX kategorija Putekļi	II 3D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex td A22 IP65/67 T110°C X
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	-25°C ≤ Ta ≤ +55°C
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Mērišanas princips	Induktīvais
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 55 °C
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Komutācijas vērtības reproduktivitāte	+/- 0,1 mm
Ieslēgšanās laiks	≤ 1,6 ms
Izslēgšanas laiks	≤ 1,6 ms
Max. komutācijas frekvence	300 Hz
Max. izejas strāva	100 mA
Max. kontakta jauda DC	3 W
Sprieguma kritums	≤ 5,6 V
Atlikušā strāva	≤ 0,8 mA
Īssavienojuma stiprums	Jā
Pārslodžu izturēšanas spēja	Pieejams
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	2-dzīslu Kabelis
Savienotāja izejas virziens	aksiāls
Kabeļa garums	2,5 m
Vada piederums	Standarta
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR
Montāžas tips	Iespilēts T- slotā Ieliekams rievā no augšas
Max. pievilkšanas moments	0,6 Nm
Produkta svars	22 g
Materiālu informācija, korpuss	PA-pastiprināts
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 55 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Izolējošais spriegums	50 V
Piesārņojuma pakāpe	3