



Tuvuma devējs SMT-8F-PO-24V-K7,5-OE

Daļas numurs: 525911

FESTO

Elektriskie, bezkontakta, PNP, normāli aizvērts, priekš piedziņas elementiem ar 8 mm devēju slotu, augšpusē stiprinājums, ar kabeli.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Normāli aizvērts kontakts
Max. izejas strāva	100 mA
Kabeļa garums	7,5 m
Elektriskais savienojums	3-dzīslu Kabelis
Konstrukcija	priekš T slotā
Īssavienojuma stiprums	Jā
Mērīšanas princips	Magnetorezistīvs
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Izslēgšanas laiks	11 ms
Ieslēgšanās laiks	0,5 ms
Max. kontakta jauda DC	3 W
Atlikušā strāva	0,1 mA
Sprieguma kritums	1,8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
Pievilkšanas moments	0,6 Nm
Produkta svars	90 g
Komutācijas vērtības reproduktivitāte	+/- 0,1 mm
Montāžas tips	Iespilēts T- slotā
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, korpuss	PA
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR