

Spraudnis SEA-GS-HAR-4POL


Daļas numurs: 525928

Produkts tiks atcelts

FESTO

Priekš vārstu termināļiem.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Montāžas tips	ar vītņi
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	11,5 g
Elektriskais savienojums	4-kontaktu M12x1 Taisnais spraudnis / izolāciju noņemošais savienojums
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 32 V
Darbības sprieguma diapazons AC	≤ 32 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	4 A
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Vada blīvējošais savienojums	Pg9
Pieļaujamais vada diametrs	4 ... 5,1 mm
Pieļaujamais individuālā vada diametrs	0,1 mm
Pieļaujamais vadu diametrs	1,2 ... 1,6 mm
Termināļa šķērs griezumam	0,25 ... 0,5 mm ²
Aizsardzības klase	IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums Niķela pārklājums
Pieļaujamā vadu izolācija	PVC