


# Pilnīgs piesūcekņa kauss

## ESS-30-GT-M6

Daļas numurs: 525968

FESTO

viegli maināms,



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa turētāja augstuma kompensators	3,5 mm
Min. detaļas rādiuss	26 mm
Nominālais izmērs	2,5 mm
piesūcekņa kausa diametrs	30 mm
piesūcekņa kausa tilpums	2,4 cm <sup>3</sup>
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju	Izmērs 4
Piesūcekņa kausa forma	Apaļais dziļais
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:--]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	36 N
Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena	13 N
Produkta svars	12 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Vakuuma savienojums	M6
Krāsa	sarkans/brūns
Balsta cietība	72 +/- 5
Vītņotā spraudņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	Vulkollan®