


# Pilnīgs piesūcekņa kauss ESS-80-GT-G1/4-I

Daļas numurs: 525984

FESTO

viegli maināms,



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa turētāja augstuma kompensators	7,5 mm
Min. detaļas rādiuss	100 mm
Nominālais izmērs	5,5 mm
piesūcekņa kausa diametrs	80 mm
piesūcekņa kausa tilpums	28,6 cm <sup>3</sup>
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	apaļš, lodes formas
Piesūcekņa kausa forma	Apaļais dziļais
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Atrašanās spēks pie 70% vakuuma	245 N
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	245 N
Max. stiprinājuma vītnes pievilkšanas moments	11 Nm
Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena	99 N
Produkta svars	61 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Vakuuma savienojums	G1/4
Krāsa	sarkans/brūns
Balsta cietība	72 +/- 5
Vītņotā spraudņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	Vulkollan®