

# Pilnīgs piesūcekņa kauss ESS-100-GT-M10

Daļas numurs: 525986

FESTO

viegli maināms,



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa turētāja augstuma kompensators	9 mm
Min. detaļas rādiuss	135 mm
Nominālais izmērs	5,5 mm
piesūcekņa kausa diametrs	100 mm
piesūcekņa kausa tilpums	53,9 cm <sup>3</sup>
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	apaļš, lodes formas
Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju	Izmērs 5
Piesūcekņa kausa forma	Apaļais dziļais
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Atrašanās spēks pie 70% vakuuma	297 N
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	375 N
Max. stiprinājuma vītnes pievilkšanas moments	12 Nm
Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena	183 N
Produkta svars	86,5 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Vakuuma savienojums	M10
Krāsa	sarkans/brūns
Balsta cietība	72 +/- 5
Vītņotā spraudņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	Vulkollan®