


# Kopnes savienojums CPX-FB11

Daļas numurs: 526172

Produkts tiks atcelts

[priekš modulārā elektriskā termināļa CPX.](#)

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Protokols	DeviceNet
Izmēri B x L x H	(iekļaujot savienojuma bloku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Produkta svars	120 g
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts PC
Produkta specifikācijas attēlošanas gaismas diode	M: Mainīt, parametrizācija PL: slodzes piegāde PS: Elektronikas barošana, devēju barošana SF: sistēmas kļūda
Kopnes specifikācijas attēlošanas gaismas diode	IO: I/O statuss MS: Moduļa statuss NS: Tīkla statuss
Diagnosticēšanas instruments	Channel and module-oriented diagnostics Zema sprieguma moduļi Diagnostics memory
Apkalpes elements	DIL-slēdži
Feldbus spraudnis	Sub-D socket, 9-kontaktu Sub-D spraudnis, montāžai MicroStyle: 2x M12x1, 5-kontaktu OpenStyle: 5-kontaktu spraudnis
Ieejas adreses maksimālais lielums	64 Byte
Izejas adreses maksimālais lielums	64 Byte
Parametru konfigurēšana	Diagnostics behaviour Kļūmju droša reaģēšana Forcing of channels Idle mode characteristics Signal setup Sistēmas parametri
Takts frekvence	125, 250, 500 kbit/s
Konfigurācijas atbalsts	EDS fails
Papildus funkcijas	- Nesimetriska datu piekļuve caur "Explicit Message" Kanālu orientēta diagnostika ar fieldbusu Quickconnect Palaišanas parametrizācija normālā tekstā caur fieldbusu Sistēmas statusu var attēlot lietojot procesa datus Papildus diagnostikas interfeiss operatora elementiem
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V

Pazīme	Lielums
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Typ. 200 mA
Komunikāciju tips	Change of State Cyclic Explicit Message Strobed I/O Polled I/O