


Kopnes savienojums CPX-FB14

Daļas numurs: 526174

Produkts tiks atcelts

[priekš modulārā elektriskā termināļa CPX.](#)

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Protokols	CANopen
Izmēri B x L x H	(iekļaujot savienojuma bloku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Produkta svars	115 g
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts PC
Produkta specifikācijas attēlošanas gaismas diode	M: Mainīt, parametrizācija PL: slodzes piegāde PS: Elektronikas barošana, devēju barošana SF: sistēmas kļūda
Kopnes specifikācijas attēlošanas gaismas diode	IO: I/O statuss MS: Moduļa statuss NS: Tīkla statuss
Diagnosticēšanas instruments	Channel and module-oriented diagnostics Zema sprieguma moduļi Diagnostics memory
Apkalpes elements	DIL-slēdži
Feldbus spraudnis	2x M12x1, 5-kontaktu Sub-D socket, 9-kontaktu 5-kontaktu termināļa spraudnis Sub-D spraudnis, montāžai
Ieejas adreses maksimālais lielums	32 Byte
Izejas adreses maksimālais lielums	32 Byte
Parametru konfigurēšana	Diagnostics behaviour Kļūmju droša reaģēšana Forcing of channels Signal setup Sistēmas parametri
Takts frekvence	125, 250, 500 un 1000 kBit/s
Konfigurācijas atbalsts	EDS fails
Papildus funkcijas	- Nesimetriska datu piekļuve caur SDO Kanālu orientēta diagnostika ar fieldbusu Palaišanas parametrizācija normālā tekstā caur fieldbusu Sistēmas statusu var attēlot lietojot procesa datus Papildus diagnostikas interfeiss operatora elementiem
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Typ. 200 mA