


# Kopnes savienojums CPX-FB23-24

Daļas numurs: 526176

FESTO

priekš modulārā elektriskā termināļa CPX.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Protokols	CC-Link
Izmēri B x L x H	(iekļaujot savienojuma bloku) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Produkta svars	115 g
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpora materiāls	PA-pastiprināts PC
Produkta specifikācijas attēlošanas gaismas diode	M: Mainīt, parametrizācija PL: slodzes piegāde PS: Elektronikas barošana, devēju barošana SF: sistēmas kļūda
Kopnes specifikācijas attēlošanas gaismas diode	Error: komunikācijas kļūda RD: Datu saņemšana Run: Komunikācijas statuss SD: Datu nosūtīšana
Diagnosticēšanas instruments	Channel and module-oriented diagnostics Zema sprieguma moduļi Diagnostics memory
Apkalpes elements	DIL-slēdži
Feldbus spraudnis	Sub-D socket, 9-kontaktu Sub-D spraudnis, montāžai Skrūvējams spraudnis, IP20
Ieejas adreses maksimālais lielums	32 Byte 64 Byte 14 Byte
Piezīme par ieejām	14 baiti uz Rx (F23) 32 baiti uz RWr (F23) 64 baiti uz Rx, RWr (F24)
Izejas adreses maksimālais lielums	32 Byte 64 Byte 14 Byte
Piezīme par izejām	64 baiti uz Ry, RWw (F24) 14 baiti uz Ry (F23) 32 baiti uz RWw (F23)
Parametru konfigurēšana	Diagnostics behaviour Kļūmju droša reaģēšana Forcing of channels Signal setup Sistēmas parametri

Pazīme	Lielums
Takts frekvence	156 ... 10000 kbit/s
Papildus funkcijas	Sistēmas statusu var attēlot lietojot procesa datus Papildus diagnostikas interfeiss operatora elementiem
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Typ. 70 mA