

Filtra regulators

LFR-N1/8-D7-5M-MICRO

Daļas numurs: 526281



Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar vītņotu savienošanas plāksni un spiediena manometru, rokas kondensāta novadīšana

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2016. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mikro
Sērija	D
Montāžas pozīcija	vertikāle
Filtrācijas pakāpe	5 µm
Kondensāta novadīšana	manuāla rotācija
Max. kondensāta vērtība	3 cm ³
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Max. spiediena histerēze	0,3 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	410 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	124 g
Montāžas tips	Izvēles Līnijas instalācija ar montāžas leņķi
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT1/8-27
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT1/8-27
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums
Kolbas materiālu informācija	PC