

Filtrs

LF-1/8-D-5M-MICRO-H



Daļas numurs: 526300

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Ar vītņotu savienošanas plāksni, pusautomātiska kondensāta novadīšana
Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda
pirmos četrus simbolus.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mikro
Sērija	D
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	5 µm
Kondensāta novadīšana	pusautomātisks
Konstrukcijas struktūra	Keramikas filtrs ar centrifūgas atdalītāju
Max. kondensāta vērtība	3 cm ³
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	290 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	64 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Filtra materiāls	PE
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC