

Spiediena manometrs MA-27-1,0-M5-MPA

Daļas numurs: 526324

FESTO

Ar rādītāju Mpa.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Display range	0 ... 1 MPa
Spiediena manometra nominālais izmērs	27
Konstrukcijas struktūra	Bordona caurules spiediena manometrs
Montāžas tips	Linijas instalācija
Darbošanās paņēmieni	Inertās gāzes Neitrālie šķidrumi
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Operating pressure	0 ... 145 psi
Mainīgās slodzes faktors	0,66
Mērījumu precizitātes klase	5
Aizsardzības klase	IP43
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojuma pozīcija	Aizmugures centrāle
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu	Misiņš
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš
Korpusa materiāls	PA
Ekrāna materiāls	PS
Korpusa krāsa	Melns
Produkta svars	11 g
Piezīme par darba un vadības vidi	Izņemot acetilēnu Izņemot skābekli