



Lineārā piedziņa DGP-25-1000-PPV-A-B

Daļas numurs: 526648

FESTO

Priekš tuvuma zondēšanas, bez kāta, ar pozitīvi slēdzošu savienojumu starp virzuli un vadotni un regulējamu gala pozīciju amortizāciju abos galos.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2013.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1.000 mm
Virzula diametrs	25 mm
Amortizēšana	PPV: Regulējama pneimatiska amortizācija abos galos Amortizators, stingra raksturlikne
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Bāzes vadotne
Vadītāja princips	pozitīvi noslēdzošs (slots)
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Amortizācijas garums	18 mm
Šķērsmoments Mx (grafiks)	1 Nm
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	295 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	295 N
Kustīgā masa	180 g
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	180 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	840 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	36 g
alternatīvie savienojumi	Skatiet produkta rasējumu
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Pārsega materiālu informācija	Alumīnija lējums pārklāts
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpus	Alumīnijs Anodizēts