

Tuvuma devējs SME-10F-DS-24V-K0,3Q-M8D

Daļas numurs: 526671

FESTO

Elektriskie, ar mēlītes kontaktu, priekš piedziņas elementiem ar 10 mm devēju slotu, augšpusē stiprinājums, ar M8 spraudni.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	priekš apaļā slotā
Atbilst standartam	DIN EN 60947-5-2
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Mērišanas princips	Magnētiskā mēlīte
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Komutācijas izeja	ar kontaktu, bipolārais
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Komutācijas vērtības reprodūktivitāte	+/- 0,1 mm
Ieslēgšanās laiks	≤ 0,5 ms
Izslēgšanās laiks	≤ 0,03 ms
Max. komutācijas frekvence	800 Hz
Max. izejas strāva	500 mA
Max. kontakta jauda AC	10 VA
Max. kontakta jauda DC	10 W
Sprieguma kritums	0 V
Īssavienojuma stiprums	Nē
Pārslodžu izturēšanas spēja	nav pieejams
Darbības sprieguma diapazons AC	10 ... 30 V
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	Nē
Elektriskais savienojums	Kabelis ar spraudni M8x1 3-kontaktu
Savienotāja izejas virziens	sāniskis
Kabeļa garums	0,3 m
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR
Montāžas tips	Iespilēts T- slotā Ieliekams rievā no augšas
Pievilkšanas moments	0,2 Nm
Produkta svars	6,8 g
Materiālu informācija, korpuss	Niķeļa pārklājums Misiņš PPS TPE-U(PU) Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Izolējošais spriegums	50 V
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Piesārņojuma pakāpe	3