



# Tuvuma devējs SME-10F-ZS-24V-K2,5Q-OE

Daļas numurs: 526673

FESTO

Elektriskie, ar mēlītes kontaktu, 2-vadu savienojums, priekš piedziņas elementiem ar 10 mm devēju slotu, augšējais stiprinājums, ar kabeli.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	priekš apaļā slotā
Atbilst standartam	DIN EN 60947-5-2
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Mērīšanas princips	Magnētiskā mēlīte
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Komutācijas izeja	ar kontaktu, bipolārais Bez gaismas diodes funkcijas
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Komutācijas vērtības reproduktivitāte	+/- 0,1 mm
Ieslēgšanās laiks	≤ 0,6 ms
Izslēgšanās laiks	≤ 0,05 ms
Max. komutācijas frekvence	800 Hz
Max. izejas strāva	100 mA
Max. kontakta jauda AC	3 VA
Max. kontakta jauda DC	3 W
Sprieguma kritums	≤ 4,5 V
Īssavienojuma stiprums	Nē
Pārslodžu izturēšanas spēja	nav pieejams
Darbības sprieguma diapazons AC	5 ... 30 V
Darbības sprieguma diapazons DC	5 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	Nē
Elektriskais savienojums	Kabelis 3-dzīslu
Savienotāja izejas virziens	sānisks
Kabeļa garums	2,5 m
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR
Montāžas tips	Iespilēts T- slotā Ieliekams rievā no augšas
Pievilkšanas moments	0,2 Nm
Produkta svars	18 g
Materiālu informācija, korpuss	PPS Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Izolējošais spriegums	50 V
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Piesārņojuma pakāpe	3