


Servomotors MTR-AC-70-3S-AB

Daļas numurs: 526728

FESTO

Bez pārvada/ar bremzi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Rotora pozīcijas devējs	Resolveris
Temperatūras kontrole	PTC rezistors
Max. ātrums	11.640 1/min
Nominālais rotācijas ātrums	6.250 1/min
Darbošanās spriegums DC bremzei	24 V
Nepārtrauktā atvērtās ķēdes strāva	5,07 A
Izolācijas aizsardzības klase	F
Enerģijas patēriņš, bremze	11 W
Motora konstante	0,32 Nm/A
Nominālā motora jauda	913 W
Nominālais spriegums DC	325 V
Nominālā motora strāva	4,3 A
Pīķa strāva	10 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	max 90 %
Aizsardzības klase	IP54
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 40 °C
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Kopējais elementu inerces moments	0,5 kgcm ²
Bremzes noturošais griezes moments	1,5 Nm
Bremzes masas inerces moments	0,1 kgcm ²
Rotora masas inerces moments	0,4 kgcm ²
Nominālais griezes moments	1,4 Nm
Pīķa moments	3,1 Nm
Stāvēšanas moments	1,64 Nm
Pieļaujamā vārpstas aksiālā slodze	75 N
Pieļaujamā vārpstas radiālā slodze	150 N
Produkta svars	2.200 g
Elektriskā savienošanas sistēma	Spraudnis