


Spiediena slēdzis SDE5-V1-O-Q3-P-M8

Daļas numurs: 527456

FESTO

Priekš vakuuma ar M8 spraudņa versiju.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Pārslēgšanās funkcija	Uzstādes vērtība ar fiksētu histerēzi
Elektriskais savienojums	Spraudnis M8x1 3-kontaktu pēc EN 60947-5-2 apaļa izpildījuma
Aizsardzības klase	IP40
Pneimatiskais savienojums	QS-3
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Izmērītais mainīgais lielums	Relatīvais spiediens
Mērišanas metode	Pjezorezistīvais spiediena slēdzis
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Sākumpunkta uzstādīšanas diapazons	0 ... 100 %
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Darbības sprieguma diapazons DC	15 ... 30 V
Max. izejas strāva	100 mA
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspīestais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļlots saspīestais gaiss, 40 µm filtrācija
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Vidējā temperatūra	0 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL) C-Tick
Produkta svars	19 g
Spiediena mērišanas diapazons, sākuma vērtība	0 bar
Spiediena mērišanas diapazons, beigu vērtība	-1 bar
Histerēze FS	2 %
Komutācijas vērtības reprodutivitāte	0,3 %
Montāžas tips	ar piederumiem
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Materiālu informācija, korpuss	PA POM PPS-pastiprināts