


Spiediena slēdzis SDE5-D10-O-Q3-P-M8

Daļas numurs: 527462

FESTO

Ar M8 spraudņa versiju.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Pārslēgšanās funkcija	Uzstādes vērtība ar fiksētu histerēzi
Elektriskais savienojums	Spraudnis M8x1 3-kontaktu pēc EN 60947-5-2 apaļa izpildījuma
Aizsardzības klase	IP40
Pneimatiskais savienojums	QS-3
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Izmērītais mainīgais lielums	Relatīvais spiediens
Mērišanas metode	Pjerezozistīvais spiediena slēdzis
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Sākumpunkta uzstādīšanas diapazons	0 ... 100 %
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Darbības sprieguma diapazons DC	15 ... 30 V
Max. izejas strāva	100 mA
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Vidējā temperatūra	0 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL) C-Tick
Produkta svars	19 g
Spiediena mērišanas diapazons, sākuma vērtība	0 bar
Spiediena mērišanas diapazons, beigu vērtība	10 bar
Histerēze FS	2 %
Komutācijas vērtības reprodutivitāte	0,3 %
Montāžas tips	ar piederumiem
Materiālu piezīme	Satur LABS substances
Materiālu informācija, korpuss	PA POM PPS-pastiprināts