



Spriegošanas elements KEC-25

Daļas numurs: 527494

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Spriegošanas tips ar darbības virzienu	abos galos Spriegošana ar atspēri, atbrīvošana ar saspīestu gaisu
Darbošanās spiediens	3,8 ... 10 bar
Minimālais atbrīvošanas spiediens	3,8 bar
Apaļu materiālu iespīlēšanai	25 mm
Darbošanās paņēmieni	Saspīestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Statiskais noturēšanas spēks	8.000 N
Produkta svars	16.760 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievīšķo) vītņi ar piederumiem
Atbrīvošanas savienojums, iespīlēšanas elements	G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR TPE-U(PU)
Atspēres materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Spīles žokļu materiāls	Instrumentu tērauds
Virzuļa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums