


# Spraudnis SD-SUB-D-ST25

Daļas numurs: 527522

FESTO

25-kontaktu, savienošanai daur daudzkontaktu savienotāju MPV-E-  
E/A-M-12 vai CPX-AB-M12-M8-KL.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	51 g
Elektriskais savienojums	25-kontaktu Spraudnis Sub-D
Darbības sprieguma diapazons DC	$\leq 250$ V
Darbības sprieguma diapazons AC	$\leq 250$ V
Pieļaujamā strāvas slodze	5 A
Vada blīvējošais savienojums	Pg11
Pieļaujamais vada diametrs	7 ... 12 mm
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PA
Blīvējumu materiāls	NBR
Elektriskā kontakta materiāls	Vara sakausējums Apzeltīts