

Savienojošais vads

KMP6-26P-16-10



Daļas numurs: 527548

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Paredzēts CPV-SC vārstu termināļiem, ar 26-kontaktu Sub-D spraudni, 10 m garš.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|-------------------------------------|
| Atbilst standartam | DIN 41652 |
| Vada identifikācija | Bez uzraksta uzlīmes turētāja |
| Savienojuma frekvence | 50 |
| Produkta svars | 1.145 g |
| Elektriskais savienojums 1, funkcija | Lauka ierīces puse |
| Elektriskais savienojums 1, konstrukcija | Ieņķisks |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips | Spraudņa ligzda |
| Elektriskais savienojums 1, vada izeja | Taisns |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija | Sub-D |
| Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits | 26 |
| Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas | 20 |
| Elektriskais savienojums 1, montāžas veids | 2x skrūves 4-40 UNC |
| Elektriskais savienojums 2, funkcija | Kontrollera puse |
| Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips | Kabelis |
| Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija | Atvērts gals |
| Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits | 20 |
| Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas | 20 |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 0 ... 30 V |
| Nominālais darbības spriegums DC | 24 V |
| Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C | 2,8 A |
| Uzliesmojuma stiprums | 1 kV |
| Kabeļa garums | 10 m |
| Vada piederums | Standarta |
| Vada testa apstākļi | Pārbaudes apstākļi pēc pieprasījuma |
| Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija | ≥ 88 mm |
| Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija | ≥ 132 mm |
| Vada diametrs | 8,8 mm |
| Vada diametra pielāgšana | ± 0,25 mm |
| Kabeļa struktūra | 20x0,25 |
| Nominālais vadītāja šķērsriezums | 0,25 mm ² |
| Vada gali | Rupjš griezumš |
| Aizsardzības klase | IP40 |
| Piezīme par aizsardzības klasi | saliktā stāvoklī |
| Apkārtējās vides temperatūra | -25 ... 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -5 ... 70 °C |
| Uzglabāšanas temperatūra | -25 ... 75 °C |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | saskaņā ar ES RoHS direktīvu |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Piesārņojuma pakāpe | 2 |

| Pazīme | Lielums |
|--------------------------------|----------------------------|
| Kabeļa izolācijas materiāls | PVC |
| Kabeļa apvalka krāsa | Pelēks |
| Korpusa materiāls | PBT-pastiprināti |
| Korpusa krāsa | Pelēks |
| Skrūvējamās atslēgas materiāls | Niķelēts misiņš |
| Elektriskā kontakta materiāls | Apzeltīts vara sakausējums |