

# Gaisa sagatavošanas bloks FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO-H

Daļas numurs: 527863

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Bez vītņotās savienošanas plāksnes, bez spiediena manometra, pusautomātiska kondensāta novadīšana.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

Tihs izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums  |
|---|--|
| Izmērs                                    | Mikro  |
| Sērija                                    | D  |
| Pievada aizslēgs                          | Pagriežams kloķis ar aizslēgu  |
| Montāžas pozīcija                         | vertikāle +/- 5°   |
| Kondensāta novadīšana                     | pusautomātisks   |
| Konstrukcijas struktūra                   | Filtrs regulators bez spiediena manometra<br>proporcionālais standarta miglas eļļotājs |
| Max. kondensāta vērtība                   | 3 cm <sup>3</sup>  |
| Filtrācijas pakāpe                        | 5 μm   |
| Spiediena manometrs                       | M5 sagatavots  |
| Darbošanās spiediens                      | 1 ... 10 bar   |
| Spiediena kontroles diapazons             | 0,5 ... 7 bar  |
| Max. spiediena histerēze                  | 0,3 bar  |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe         | 80 l/min   |
| Darbošanās paņēmieni                      | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:-:-]                                    |
| Vidējā temperatūra                        | -10 ... 60 °C  |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -10 ... 60 °C  |
| Produkta svars                            | 103 g  |
| Montāžas tips                             | Līnijas instalācija<br>ar piederumiem  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | M5   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | M5   |
| Korpusa materiāls                         | Kaļamā alumīnija sakausējums   |
| Kolbas materiāls                          | PC   |