

Kontroles elements CPX-MMI-1

Daļas numurs: 529043

FESTO

priekš modulārā elektriskā termināļa CPX.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	81 mm
Augstums	28 mm
Garums	137 mm
Maksimālais savienošanas kabeļa garums	15 m
Attēlošana	128 x 64 pikseli LCD-Display Ar fona apgaismojumu
Apkalpes elements	3 funkcionālie taustiņi 4 ritināšanas taustiņi Membrānas tipa klaviatūra
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Informācijas spraudnis	RS 232 interfeiss 57,6Kbaud M12 ligzda 4-kontaktu
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Enerģijas piegāde	tiek piegādāts no pievienotās ierīces
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma	50 - 60 mA
ATEX kategorija Gāze	II 3G
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex nA IIC T6 X Gc
ATEX kategorija Putekļi	II 3D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)
Relatīvais gaisa mitrums	nekondensējošs
Aizsardzība pret tiešo un netiešo pieskaršanos	PELV
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	150 g
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts