


# Mērišanas elements ASDLP-80-50/90

Daļas numurs: 529085

FESTO

SDLP mērišanas elements ir pievienots, iespējējot to DLP esošajos slotos. Esošos DLP cilindrus var aprīkot ar mērišanas elementu.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)
ATEX kategorija Gāze	II 2G
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	c T6
ATEX kategorija Putekļi	II 2D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	c 80°C
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Maks. pārvietojuma ātrums	0,05 m/s
Gājiens	50 ... 90 mm
Konstrukcijas struktūra	Vārpsta ar pārvada elementu
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiāla informācija, pārsegs	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu informācija, kamanas korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu informācija, kamanas sasaiste	Kaļamā alumīnija sakausējums
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu informācija, salikšanas skava	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu informācija, savienojošais kāts	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija, gultņu blīvējums	NBR
Materiālu informācija, kāta blīvējums	TPE-U(PU)
Pārvietojuma konvertēšana pagrieziņa leņķī	40 ... 120 deg
Aizsardzības klase	IP67
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3