


Spraudņa pamatne MHAP-PI-D-0.5

Daļas numurs: 529116

FESTO

Paredzēts CPA-SC vārstu termināļiem, divi tinumi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	Klipsis
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	5 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa līgзда 3-kontaktu
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 60 V
Pieļaujamā strāvas slodze	3 A
Kabeļa garums	0,5 m
Vada diametrs	1 mm
Kabeļa struktūra	3x0,14
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-20 ... 50 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	PA
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Varš galvanizēts