


Sadales modulis MS6-FRM-3/8-Z

Daļas numurs: 529864

FESTO

Plūsmas virziens: no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Konstrukcijas struktūra | Sazarošanas modulis |
| Darbošanās spiediens | 0 ... 20 bar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe galvenajā plūsmas virzienā 1→2 | 9.200 l/min |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe augšējā izejā | 4.700 l/min |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe apakšējā izejā | 4.800 l/min |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 |
| Uzglabāšanas temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkta svars | 458 g |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G3/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G3/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | G1/2 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4 | G1/2 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Materiālu informācija, korpuss | Alumīnija spiedienlējums |