


# Spiediena devējs SDE1-D10-G2-R18-L-P2-M8

Daļas numurs: 529971

FESTO

Ar M8 spraudņa versiju.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Spiediena mērīšanas diapazons, beigu vērtība	10 bar
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēdzams
Attēlošana	apgaismots LCD
Elektriskais savienojums	4-kontaktu M8x1 Spraudnis pēc EN 60947-5-2 apaļa izpildījuma
Aizsardzības klase	IP65
Pneimatiskais savienojums	R1/8
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Izmērītais mainīgais lielums	Relatīvais spiediens
Mērīšanas metode	Pjerezozistīvais spiediena devējs ar displeju
Pārslēgšanās funkcija	Brīvi programmējama
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Sākumpunkta uzstādīšanas diapazons	2 ... 99,8 %
Histerēzes iestatišanas diapazons	0 ... 90 %
Uzstādīšanas opcijas	Teach-In
Darbības statusa displejs	LCD
Darbības sprieguma diapazons DC	15 ... 30 V
Max. izejas strāva	150 mA
Komutācijas izeja	2xPNP
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Vidējā temperatūra	0 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL) C-Tick
Produkta svars	95 g
Spiediena mērīšanas diapazons, sākuma vērtība	0 bar
Precizitāte, FS	2 %
Komutācijas vērtības reprodutivitāte	0,3 %
Aizsardzība pret manipulāciju	PIN-Code
Montāžas tips	uz gaisa sagatavošanas bloka
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, korpuss	PA POM-pastiprināts