


# Spiediena devējs SDE1-V1-G2-HQ4-L-PU-M8

Daļas numurs: 529978

FESTO

Priekš vakuuma ar M8 spraudņa versiju.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Spiediena mērīšanas diapazons, beigu vērtība	-1 bar
Analogā izeja	0 - 10 V
Komutācijas elementa funkcija	Pārslēdzams
Attēlošana	apgaismots LCD
Elektriskais savienojums	4-kontaktu M8x1 Spraudnis pēc EN 60947-5-2 apaļa izpildījuma
Aizsardzības klase	IP65
Pneimatiskais savienojums	QS-4
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Izmērītais mainīgais lielums	Diferencēts spiediens Relatīvais spiediens
Mērīšanas metode	Pjerezozistīvais spiediena devējs ar displeju
Pārslēgšanās funkcija	Brīvi programmējama
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Sākumpunkta uzstādīšanas diapazons	2 ... 99,8 %
Histerēzes iestatīšanas diapazons	0 ... 90 %
Uzstādīšanas opcijas	Teach-In
Darbības statusa displejs	LCD
Darbības sprieguma diapazons DC	15 ... 30 V
Max. izejas strāva	150 mA
Komutācijas izeja	PNP
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija Filtrēts, eļlots saspiestais gaiss, 40 µm filtrācija
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Vidējā temperatūra	0 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL) C-Tick
Produkta svars	70 g
Spiediena mērīšanas diapazons, sākuma vērtība	0 bar
Precizitāte, FS	2 %
Komutācijas vērtības reproduktivitāte	0,3 %
Aizsardzība pret manipulāciju	PIN-Code
Montāžas tips	ar augšējo sliedi
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, korpuss	PA POM-pastiprināts