


Soļu dzinējs MTR-ST-87-48S-AA

Daļas numurs: 530065

FESTO

Izņemts, pieejams tikai līdz 2008



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izolācijas aizsardzības klase	B
Nominālais spriegums DC	48 V
Nominālā motora strāva	4,7 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	45 - 80 %
Aizsardzības klase	IP54
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Kopējais elementu inerces moments	4 kgcm ²
Motora noturošais griezes moments	6,47 Nm
Rotora masas inerces moments	4 kgcm ²
Pieļaujamā vārpstas aksiālā slodze	50 N
Pieļaujamā vārpstas radiālā slodze	130 N
Produkta svars	4.200 g
Elektriskā savienošanas sistēma	Spraudnis